

Auf einen Blick

- Buchse gerade
- M12 , 4-polig, D-kodiert
- 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, geschirmt



Technische Daten

Seite A

Kopf A: Anschluss	M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Weiblich
Kopf A: Kodierung	D
Kopf A: Schirmung	Ja
Kopf A: Polzahl	4
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material	GD-Zn,Ni
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz
Kopf A: Dichtung Material	Elastomer
Min. AWG	22
Max. AWG	26

Seite A

Anschluss technik	Schneidklemme
Leiterquerschnitt (max.)	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm ²
Leitungsdurchmesser (max)	8,8 mm
Leitungsdurchmesser (min)	4,5 mm

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC 0
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

Mechanische Daten


Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP67
----------------------	------------

Kaufmännische Daten


eclass	27440102
--------	----------

Seite A

Technische Zeichnung



Kodierung



Anschlussbild

