


Auf einen Blick

- 64 Pole auf Aussendurchmesser 56 mm
- Einfache Schraubmontage
- Für 25 mm Wellendurchmesser



Technische Daten

Technische Daten

Abmessungen	ø131 x 7 mm
Bohrung	ø25 mm
Abtastung	Magnetring radial
Matchcode	FN
Magnetisierung	Inkremental
Polanzahl	64
Montageart	Schraubmontage
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min

Technische Daten

Betriebstemperatur	-40...+100 °C
Trägheitsmoment Rotor	310 gcm ²
Masse ca.	80 g
Werkstoff	Kunststoffgebundener Ferrit Nabe: Aluminium
Relative Luftfeuchte	95 %
Widerstandsfähigkeit	EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Koerzivität ca.	175 kA/m (20 °C)

Abmessungen

