

## FZAM 30P5002

Diffuse sensors with intensity difference - standard

Article number: 10215003

### 产品一览

- 强度差别检测
- 300 ... 1500 mm
- 脉冲红外发光二极管
- PNP
- 电位计 · 15转
- 电缆 · 4针 · 2 m
- 65 °C
- IP 65



图片与实际产品类似



### 技术数据


基本参数		电气参数	
类型	强度差别检测	输出电路	PNP
光源	脉冲红外发光二极管	输出电流	< 100 mA
感应距离 Tw	300 ... 1500 mm	短路保护	是
调节/镜头受污指示灯	闪烁的指示灯	反极性保护	是
指示灯	黄色LED	机械参数	
灵敏度调节	电位计 · 15转	宽度 / 直径	30 mm
波长	880 nm	高度 / 长度	66 mm
电气参数		类型	圆柱形 · 螺纹版
响应时间 / 释放时间	< 2,5 ms	外壳材质	黄铜镀镍
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	前端光学元件	PC
最大电流消耗 (无负载)	60 mA	连接方式	2米直接出线 · 4针
典型电流消耗	50 mA	环境条件	
压降 Vd	< 2,5 VDC	防护等级	IP 65
输出功能	亮通/暗通	工作温度	0 ... +65 °C

# FZAM 30P5002

Diffuse sensors with intensity difference - standard

Article number: 10215003

## 尺寸图



## 接线图

