

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig, gerade



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
- Schleppkettentaugliches Kabel

Bestellbezeichnung

11176942	Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 5 m (ESG 23JH0500GVI)
11176944	Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 10 m (ESG 23JH01000GVI)
11176945	Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 2 m (ESG 23JH0200GVI)

Geeignet für

BDH, BDH - HighRes, BDT, BDT - HighRes, BHF, BHG

Technische Daten

Kapazität Ader/Ader	150 pF/m
Betriebsspannung	30 VAC
Strombelastung	≤2 A
Kabellänge	2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Biegeradius	7,5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	7 ±0,3 mm
Betriebstemperatur	-50...+90 °C (Kabel unbewegt) -40...+90 °C (Kabel bewegt)
Isolationswiderstand	>200 MΩ x km
Leiterwiderstand	<130 Ω/km
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz

Anschlussbelegung

Pin	Aderfarben
1	gelb
2	braun
3	blau
4	rot
5	grau
6	rosa
7	n.c.
8	grün
9	n.c.
10	weiss
11-12	n.c.

Leitungen paarweise verdreht

Abmessungen

