

Auf einen Blick

- Gehäuseadapter für VLXT.FO-Kameras
- Einsatz in Kombination mit optischen Fiber Kabel IP67 (11213911) zur Erreichung des IP 65/67 Schutzgrades



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Elektrische Daten

Anschlüsse SFP+

Mechanische Daten

Befestigung M3 Innensechskant Schrauben

Gewicht ≤ 7 g

Material Thermoplastik

Schnittstelle

Datenschnittstelle 10 GigE

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit UL 94 V-0

Betriebstemperatur -40 ... -85 °C

Konformität RoHS

Schutzart IP 65/67 (verschraubt)