

产品一览

- 2 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	2 mm
迟滞	3 ... 20 % Sr
输出指示灯	红色LED

电气参数

开关频率	5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 36 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	PNP常开
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是

电气参数

反极性保护	是
-------	---


机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	PBT
外壳材质	不锈钢
尺寸	8 mm
外壳长度	30 mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	10 Nm (Front: 7 Nm)

环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

尺寸图



接线图

