

产品一览

- 10 mm
- PNP 常开 (NO)
- M12 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似




技术数据

基本参数		电气参数	
安装方式	齐平	反极性保护	是
额定感应距离 Sn	10 mm	机械参数	
迟滞	3 ... 20 % Sr	类型	圆柱形 · 螺纹版
输出指示灯	4端点红色LED	感应面材质	PBT
电气参数		外壳材质	黄铜镀镍
开关频率	500 Hz	尺寸	30 mm
电源电压范围 +Vs	10 ... 50 VDC	外壳长度	65 mm
最大电流消耗 (无负载)	10 mA	连接方式	M12 接头
输出电路	PNP常开	最大紧固扭矩	200 Nm (Front: 140 Nm)
压降 Vd	< 3 VDC	环境条件	
输出电流	< 200 mA	工作温度	-25 ... +75 °C
短路保护	是	防护等级	IP 67

2022-11-09 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图



接线图

