

Auf einen Blick

- Geschirmtes Adapteranschlusskabel
- M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
- Länge 2,0 m
- Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	12
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar DC Stecker als Adapter für das Internationale Steckernetzgerät (11079750)

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	30 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	72 mm

Mechanische Daten

Biegezyklen	1000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	2 m
Gewicht	≤ 215 g
Material	PUR, halogenfrei

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------