

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig, gerade, Version 1



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Bestellbezeichnung

10107687	Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel
10118532	Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel
10130367	Kabeldose M23, 12-polig gerade, 2 m Kabel

Geeignet für

BDH, BDH - *HighRes*, BDT, BDT - *HighRes*, BHF, BHG, BHT, BHW, BRID, BRIH, BRIV 58K, BRIV 58S

Technische Daten

Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	5,5 ±0,2 mm
Betriebstemperatur	-40...+90 °C (Kabel unbewegt)

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	braun
Pin 3	rosa
Pin 4	grau
Pin 5	gelb
Pin 6	blau
Pin 7	–
Pin 8	grün
Pin 9	–
Pin 10	weiss
Pin 11-12	–

Montagezeichnung

