


All-In-One GigE Vision® Kameras – IX-Serie

Platzsparende, robuste und schnell integrierte Bilderfassung



Ultrakompakt und alles integriert:
Autofokus, Optik und segmentierbare Beleuchtung



Standardkonform
mit GigE Vision® und GenICam™



Industrietaugliches Gehäuse
mit Schutzart IP 67

Kleines Gehäuse, grossartige Möglichkeiten



Nahezu überall integrierbar

- Alle Komponenten zur Bilderfassung hochintegriert auf kleinem Raum
- Sofort einsatzbereit für kurze Time-To-Market
- Nutzerfreundlich mit OLED Display

Mit Beleuchtung & Autofokus

- Gute Bildausleuchtung dank leistungsstarker Beleuchtung
- Integrierter Elektromechanischer Autofokus für langzeitstabile Bildschärfe
- Hohe Prozess-Sicherheit durch zugriffsgeschützte Optik

Umfassendes Zubehör

- Polarisationsfilter zur Reflexionsunterdrückung für zuverlässige Bildauswertung
- Smartes Befestigungssystem ermöglicht vielfältige Montagemöglichkeiten
- Unterstützung der Wärmeableitung durch optionalen Kühlkörper

Beleuchtung: Weiss	VIXG-10M.W.06	VIXG-10M.W.08	VIXG-10M.W.16
Objektiv	6 mm	8 mm	16 mm
Arbeitsabstand	50 ... 1000 mm	50 ... 1000 mm	100 ... 1000 mm
Sichtfeld min.	41 × 25 mm	29 × 18 mm	23 × 14 mm
Sichtfeld max.	649 × 405 mm	485 × 303 mm	240 × 150 mm
Auflösung / Vollbilder	1280 × 800 px / max. 50 fps		
Bestell-Nr.	11729418	11729419	11729420

Zubehör	Bestell-Nr.
Polarisationsfilter (aufsteckbar, Grösse 44 mm)	11704588
Kühlkörper für hohe Umgebungstemperaturen	11720395
Klemmbacken zur Stangenbefestigung	11720396
Befestigungswinkel 90°	11720397
Kabel (verschiedene Varianten)	siehe Website

