

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 5-stellig, Drehnullstellung

U 127



U 127 - Umdrehungszähler

Merkmale

- Umdrehungszähler
- Addierend
- Anzeige 5-stellig
- Drehnullstellung mit Rändelknopf

Technische Daten - mechanisch

Funktion	Umdrehungszähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Nullstellung	Drehnullstellung mit Rändelknopf
Zählweise	In einer anzugebenden Drehrichtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle	Rechts oder links, $\varnothing 4$ mm
Betriebsdrehzahl	≤ 2000 U/min
Messbereich	99 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	40 x 29 x 27,5 mm
Abmessungen Grundplatte	40 x 46 mm
Montageart	Grundplatte mit 2 Langlöcher
Masse ca.	90 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 5-stellig, Drehnullstellung

U 127

Bestellbezeichnung

U 127.0

	0	A		
--	---	---	--	--

Anzeige / Drehrichtung

G 5-stellig 99 999 / I

H 5-stellig 99 999 / II

Zählweise / Antrieb

01 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb rechts

02 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb links

Gehäuse

A Aufbaugehäuse, Farbe grau


Nullstellung

1 Drehnullstellung links


2 Drehnullstellung rechts

Hub- und Drehrichtung

Antrieb rechts




Drehnullstellknopf links
Vom Beschauer weg
Hub- und Drehrichtung I




Drehnullstellknopf links
Auf Beschauer zu
Hub- und Drehrichtung II

Antrieb links



Drehnullstellknopf rechts
Vom Beschauer weg
Hub- und Drehrichtung I



Drehnullstellknopf rechts
Auf Beschauer zu
Hub- und Drehrichtung II

Drehnullstellknopf immer gegenüberliegend vom Antrieb.

Abmessungen

