

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 29,5 mm × 32,0 mm

Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
39,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 32 mm

Gewicht ≤ 55 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 25 mm

Format 2/3"

Blende F 1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,25 m

Horizontaler Bildwinkel 20 °

Vertikaler Bildwinkel 15,1 °

Diagonaler Bildwinkel 24,9 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C