

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,4-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 32 mm × 46,5 mm  
 Max. Aussendurchmesser 32 mm (ohne Rändelschrauben)  
 42 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 46,5 mm  
 Gewicht ≤ 66 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 30,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP  
 Brennweite 50 mm  
 Format 2/3"  
 Blende F2,4-22  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,3 m