

**Auf einen Blick**

- Computar Objektiv
- 12 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Computar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 36,1 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)  
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 37,25 mm

Gewicht ≤ 98 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 12 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 12 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 60,5 °

Vertikaler Bildwinkel 46,2 °

Diagonaler Bildwinkel 71,1 °

bei Bildformat 35 × 26 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C