

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,55 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39,5 mm × 45,5 mm

Max. Aussendurchmesser 39,5 mm (ohne Rändelschrauben)
49,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 53,95 mm

Gewicht ≤ 107 g

Filtergewinde M 34,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP

Objektivdaten

Brennweite 50 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,5 m

Horizontaler Bildwinkel 16,2 °

Vertikaler Bildwinkel 11,9 °

Diagonaler Bildwinkel 20 °

bei Bildformat 12 × 8,5 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C