

# Zubehör

## Stecker und Kabel

### Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., Kabel



#### Merkmale

- Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
- Mit geschirmten Kabel
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Schutzart IP 67

#### Bestellbezeichnung

11034355	Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05)
11202545	Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01)
11202549	Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02)
11202560	Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10)

#### Technische Daten

Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A
Kabellänge	1 m, 2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Betriebstemperatur	-25...+80 °C
Schutzart DIN EN 60529	IP 67
Werkstoff	Kabelmantel: PUR grün, halogenfrei

#### Geeignet für

EAL580-B, EAL580-SC, EAL580-SV, EAL580-T,  
EAM580-K, EAM580-SC, EAM580-SY, G0AMH, G0MMH,  
GBAMH, GBAMS, GBAMW, GBMMH, GBMMS, GBMMW,  
GXAMS, GXAMW, GXMMS, GXMMW

#### Abmessungen

