

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Bestellbezeichnung

10126594	Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)
10129757	Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007)
10138559	Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)
11034154	Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)
11034156	Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004)
11042991	Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15)

Technische Daten

Betriebsspannung	<300 V
Aderdurchmesser	1,00 +0,05 mm
Kabellänge	2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp	LiYCY-t 5x2x0,14 mm ² (geschirmtes Kabel)
Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	7,5 ±0,4 mm
Betriebstemperatur	-30...+100 °C (Kabel unbewegt)
Leiterwiderstand	<140 Ω/km (20 °C)
Werkstoff	Kabelmantel: PVC grau

Geeignet für

G0A2H, G0M2H, G1M2H, G2M2H, GA240, GA241, GBA2H, GBA2S, GBA2W, GBM2H, GBM2S, GBM2W, GM400, GM401, GXA2S, GXM2S, GXM7S, GXM7W

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	schwarz
Pin 3	blau
Pin 4	beige
Pin 5	grün
Pin 6	gelb
Pin 7	violett
Pin 8	gelb/braun
Pin 9	rosa
Pin 10	gelb/schwarz
Pin 11 / 12	–

Leitungen paarweise verdreht: schwarz-braun, blau-violett, grün-rosa, beige-gelb, gelb/braun-gelb/schwarz

Abmessungen

