

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M23, 12 points



Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Références de commande

10126594	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005)
10129757	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007)
10138559	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003)
11034154	Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001)
11034156	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004)
11042991	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15)

Approprié pour

G0A2H, G0M2H, G1M2H, G2M2H, GA240, GA241, GBA2H, GBA2S, GBA2W, GBM2H, GBM2S, GBM2W, GM400, GM401, GXA2S, GXM2S, GXM7S, GXM7W

Caractéristiques techniques

Alimentation	<300 V
Diamètre du fil	1,00 +0,05 mm
Longueur du câble	2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	LiYCY-t 5x2x0,14 mm ² câble blindé
Rayon de courbure	10 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	7,5 ±0,4 mm
Température d'utilisation	-30...+100 °C (Câble immobile)
Résistance du conducteur	<140 Ω/km (20 °C)
Matière	Gaine: PVC gris

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	noir
3	bleu
4	beige
5	vert
6	jaune
7	violet
8	jaune/brun
9	rose
10	jaune/noir
11 / 12	-

Câbles à paires torsadées: noir-brun, bleu-violet, vert-rose, beige-jaune, jaune/brun-jaune/noir

Dimensions

