

Auf einen Blick

- Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
- EMV-Ausführung
- Temperaturbereich -40...+100 °C



Technische Daten

Technische Daten

Aderquerschnitt	Max. 1 mm ²
Kontaktanschlussart	Löt

Technische Daten

Kabeleinlass	ø5...10 mm
Betriebstemperatur	-40...+100 °C

Abmessungen

Stecker M23,
Buchsenkontakte,
gerade, 12-polig,
rechtsdrehend (CW)

