

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für ATD SSI



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	870 g
Kabellänge	10 m


### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm
Anschluss	Stecker M23, 12-polig

## Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	grün
Pin 3	grau
Pin 4	rosa
Pin 5	–
Pin 6	–
Pin 7	rot
Pin 8	schwarz
Pin 9	–
Pin 10	weiss
Pin 11	braun 0.5
Pin 12	weiss 0.5
Gehäuse/Schirm	transparent

## Abmessungen



## Geeignet für

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10

