

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderndhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	440 g
Kabellänge	5 m

### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm
Anschluss	Stecker M23, 12-polig

## Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Aderfarben
Pin 1	rosa
Pin 2	blau
Pin 3	rot
Pin 4	schwarz
Pin 5	braun
Pin 6	grün
Pin 7	–
Pin 8	grau
Pin 9	–
Pin 10	weiss 0.5
Pin 11	weiss
Pin 12	braun 0.5
Gehäuse/Schirm	transparent

## Abmessungen

