

Auf einen Blick

- USB 3.0 Interfacekabel
- verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
- Länge 3,0 m



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	9
Anschlüsse	USB 3.0 Micro-B Stecker, verschraubbar, Druckgussgehäuse USB 3.0 Stecker Typ A, optional verschraubbar, Druckgussgehäuse

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	62 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein

Mechanische Daten

Kabellänge [m]	3 m
Gewicht	≤ 150 g
Material	PVC

Schnittstelle

Datenschnittstelle	USB 3.0
--------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Konformität	RoHS CE
-------------	------------