

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M23, 12 points



Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Références de commande

10124780	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005)
10127371	Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001)
10166044	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003)
11034204	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007)
11034206	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02)
11034207	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03)

Approprié pour

G0333, G0355, G0356, G110H, G110S, GI330, GI331, GI332, GI333, GI355, GI356, GI357

Caractéristiques techniques

Alimentation	60 VDC
Diamètre du fil	1,05 ±0,05 mm
Longueur du câble	2 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	LiY(C)11Y 10x0.14 mm ² (câble blindé)
Rayon de courbure	5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	6 ±0,2 mm
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Résistance du conducteur	<135 Ω/km (20 °C)
Matière	Gaine: PUR noir

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	rose
2	bleu
3	rouge
4	noir
5	brun
6	vert
7	-
8	gris
9	-
10	blanc/vert
11	blanc
12	brun/vert

Dimensions

