

Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4

Artikelnummer: 11092599

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 8 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 57 mm × 58 mm

Max. Aussendurchmesser 57 mm (ohne Rändelschrauben)
67 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 58 mm

Gewicht ≤ 200 g

Filtergewinde M 55,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

Objektivdaten

Auflösung Pixel 5 µm

Brennweite 8 mm

Format 1"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 79,7 °

Vertikaler Bildwinkel 63 °

Diagonaler Bildwinkel 92,4 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C