

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 42 mm × 57,5 mm  
 Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)  
 52 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 57,5 mm  
 Gewicht ≤ 149 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 12 MP  
 Brennweite 25 mm  
 Format 1,1"  
 Blende F1,8-16  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,1 m