

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 12 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 29,5 mm × 45,7 mm
 Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)
 39,5 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 45,7 mm

Mechanische Daten

Gewicht ≤ 72 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP
 Brennweite 12 mm
 Format 2/3"
 Blende F1,4-16
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,1 m