

**Auf einen Blick**

- Kowa Objektiv
- 3,5 mm
- F 2,4-14
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Kowa

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 42 mm × 38,2 mm  
 Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)  
 52 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 38,2 mm  
 Gewicht ≤ 85 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP  
 Brennweite 3,5 mm  
 Format 1/1.8"  
 Blende F2,4-14  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,1 m