

# Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Artikelnummer: 11143331

## Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 50 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,5 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 49 mm × 54,4 mm

Max. Aussendurchmesser 49 mm (ohne Rändelschrauben)  
57 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 54,4 mm

Gewicht ≤ 210 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

### Objektivdaten

Auflösung Pixel 5 µm

Brennweite 50 mm

Format 1"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,5 m

Horizontaler Bildwinkel 14,5 °

Vertikaler Bildwinkel 10,8 °

Diagonaler Bildwinkel 18 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C