

Auf einen Blick

- Carl Zeiss Objektiv
- 50 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,311 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Carl Zeiss

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 57 mm × 69 mm
 Max. Aussendurchmesser 57 mm (ohne Rändelschrauben)
 64 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 81 mm
 Gewicht ≤ 306 g
 Filtergewinde M 49,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP
 Auflösung Pixel 2 µm
 Brennweite 50 mm
 Format 4/3"
 Blende F2,0-22
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,311 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -22 ... +55 °C