

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 16 mm
- F 2,8-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 29 mm × 29 mm

Max. Aussendurchmesser 29 mm (ohne Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 29,5 mm

Gewicht ≤ 37 g

Filtergewinde M 27 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 6 MP

Auflösung Pixel 2,74 µm

Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Format 2/3"

Blende F2.8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,25 m

Horizontaler Bildwinkel 30,7 °

Vertikaler Bildwinkel 23,3 °

Diagonaler Bildwinkel 37,8 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C