

产品一览

- 继电器开关盒用于切换电子式超速开关ES(L) 93所需的高电压和大电流
- 触发通过ES(L) 93的晶体管输出实现
- ES 93 R由低压交流或直流外部电源供电



技术数据

技术数据

尺寸 (宽×高×长)	50 x 75 x 55 mm
电源电压	15...26 VDC
电缆长度	<200 m (1 mm ² · 屏蔽)
工作温度	-20...+50 °C


技术数据

防护等级 (EN 60529)	IP 20
连接	接线端子
近似重量	130 g
材质	外壳：聚碳酸酯
认证	CE

适用于

ES 93, HOG 10 + ESL 93, HOG 11 + ESL 93, POG 9 + ESL 93, POG 10 + ESL 93, POG 11 + ESL 93, POG 90 + ESL 93

端子定义



尺寸

