


# Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119723

## Vue d'ensemble

- Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Poids	175 g
Longueur du câble	1 m
Température d'utilisation	-10...+60 °C



### Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 12 points Embase mâle Sub-D, 9 points
Bouclier	Blindage commun à faible capacité


## Affectation des bornes

Connecteur M23	Connecteur D-SUB
Borne	Borne
5	1
6	6
8	2
1	7
3	3
4	8
12	4
10	5
2	NC
11	NC
9 (NC)	9 (NC)
7	NC
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage

## Dimensions



Connecteur M23, femelle, 12 points, dans le sens horaire (CW)



Connecteur D-SUB, contacts mâles, 9 points

## Approprié pour

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580P-SY, EIL580P-T