

# FCE 200CM600

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708595

## Vue d'ensemble

- Type réflex
- Portée jusqu'à 406 mm
- Tête de détection avec filetage M6, structure coaxiale des fibres pour une plus grande précision
- Fibres plastique 200 cm de long, avec protection contre la courbure
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique compacts FVDK 10 et OF10



Image similaire

## Caractéristiques techniques

### Données générales

Propriétés spéciale Structure coaxiale des fibres  
Protection contre la courbure

Operating principle Type réflex

Portée Tw 406 mm

Tête de fibre optique Cylindrique avec filetage

Température de fonctionnement -55 ... +70 °C

Angle de sortie 60°

Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue Oui

Lentille intégrée Non

Lentille adaptable Non

### Données générales

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm) Non

### Données mécaniques

Largeur / Diamètre (tête) 6 mm

Hauteur / Longueur (tête) 15 mm

Matériau (tête) Acier inoxydable

Filetage M6 x 0,75

Bending radius (fixed) 15 mm


Diamètre gaine extérieure 2,2 mm

Matériau gaine extérieure PE


Matériau (fibres optiques) Plastique

Longueur (fibres optiques) 200 cm

## Dessin d'encadrement



## Arrangement des fibres



## Diagramme portée de détection

	Mode	Sensing Distance Tw [mm]
OF10	Ultra-High-Speed	173
	High-Speed	217
	Standard	230
	High-Resolution	283
	Long-Range	330
FVDK 10x6	Ultra-Long-Range	406
	Fast	158
	Semi Fast	214
FVDK 10x5	Normal	240
	Potentiometer	26

## FCE 200CM600

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708595

### Accessoires

#### Détecteur fibre optique approprié

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

#### Accessoires de montage

11708552	Couteau pour fibres plastiques
10119911	Bride de fixation Ø 2,2 mm