

# FPE 200CA400

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708572

## Vue d'ensemble

- Type barrière simple (array)
- Portée de service jusqu'à 2513 mm
- Tête de détection parallélépipédique, rideau lumineux 40 mm, avec lentille pour ligne fine
- Fibres plastique 200 cm de long, avec protection contre la courbure
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique compacts FVDK 10 et OF10



Image similaire

## Caractéristiques techniques

### Données générales

Propriétés spéciale  
Array (fin rideau lumineux)  
Lentille intégrée  
Protection contre la courbure

Operating principle  
Type barrière simple

Portée de service Sb  
2513 mm

Tête de fibre optique  
Parallélépipédique

Température de fonctionnement  
-55 ... +70 °C

Angle de sortie  
3°

Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue  
Non

Lentille intégrée  
Oui

Lentille adaptable  
Non

### Données générales

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)  
Non

### Données mécaniques

Largeur d'array  
40 mm

Largeur / Diamètre (tête)  
17 mm

Hauteur / Longueur (tête)  
60 mm

Profondeur (tête)  
6 mm

Matériau (tête)  
Zinc moulé sous pression

Bending radius (fixed)  
60 mm


Diamètre gaine extérieure  
2,8 mm

Matériau gaine extérieure  
PE

Matériau (fibres optiques)  
Plastique

Longueur (fibres optiques)  
200 cm

## Dessin d'encadrement



## Diagramme de la portée de fonctionnement

	Mode	Actual Range Sb [mm]
OF10	Ultra-High-Speed	712
	High-Speed	993
	Standard	1100
	High-Resolution	1499
	Long-Range	1869
	Ultra-Long-Range	2513
FVDK 10x6	Fast	792
	Semi Fast	1283
	Normal	1500
FVDK 10x5	Potentiometer	159

**FPE 200CA400**

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708572

**Accessoires****Détecteur fibre optique approprié**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS