

# Accessoires

## Connecteurs et câbles

### Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé



#### Points forts

- Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs

#### Références de commande

11043780	Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 5 m (ESG 34JP0500G)
11048452	Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 2 m (ESG 34JP0200G)
11048455	Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 10 m (ESG 34JP1000G)
11078614	Connecteur femelle M12, 12 points, droit, sans câble

#### Approprié pour

EAM360-B, EAM360-K, EAM360-S, EAM580-B, EAM580-K, EAM580-SC, EAM580-SY


#### Caractéristiques techniques

Tension nominale	30 V
Courant nominal	1,5 A
Diamètre du fil	1,00 +0,05 mm
Section maxi. fils	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure	85 mm
Diamètre extérieur	8,5 mm
Résistance d'isolation	≥100 MΩ
Résistance du conducteur	142 Ω/km (20 °C)
Protection DIN EN 60529	IP 65, IP 68, IP 69K
Matière	Gaine: PUR noir

# Accessoires

## Connecteurs et câbles

### Dimensions



### Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	bleu
3	blanc
4	vert
5	rose
6	jaune
7	noir
8	gris
9	rouge
10	violet
11	gris/rose
12	rouge/bleu

Code couleur DIN 47100.

Câbles à paires torsadées: blanc-brun, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu

