

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M23, 12 points, droit



Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
- Câble compatible chaînes porte-câbles

Références de commande

11176942	Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 5 m (ESG 23JH0500GVI)
11176944	Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 10 m (ESG 23JH01000GVI)
11176945	Connecteur femelle M23, 12 points, droit, avec câble 2 m (ESG 23JH0200GVI)

Approprié pour

BDH, BDH - HighRes, BDT, BDT - HighRes, BHF, BHG

Caractéristiques

Capacité fil/fil	150 pF/m
Alimentation	30 VAC
Courant de charge	≤2 A
Longueur du câble	2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure	7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	7 ±0,3 mm
Température d'utilisation	-50...+90 °C (câble immobile) -40...+90 °C (Câble mobile)
Résistance d'isolation	>200 MΩ x km
Résistance du conducteur	<130 Ω/km
Matière	Gaine: PUR noir

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	jaune
2	brun
3	bleu
4	rouge
5	gris
6	rose
7	n.c.
8	vert
9	n.c.
10	blanc
11-12	n.c.

Câbles à paires torsadées

Dimensions

