

产品一览

- 1 mm
- PNP 常闭 (NC)
- M5 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似




技术数据

基本参数		电气参数	
安装方式	齐平	反极性保护	是
额定感应距离 Sn	1 mm	机械参数	
迟滞	2 ... 20 % Sr	类型	圆柱形 · 螺纹版
输出指示灯	2端点红色LED	感应面材质	LCP
电气参数		外壳材质	不锈钢
开关频率	5 kHz	尺寸	5 mm
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC	外壳长度	24 mm
最大电流消耗 (无负载)	12 mA	连接方式	M5 接头
输出电路	PNP 常闭 (NC)	最大紧固扭矩	2 Nm (Front: 1,4 Nm)
压降 Vd	< 2 VDC	环境条件	
输出电流	< 200 mA	工作温度	-25 ... +75 °C
短路保护	是	防护等级	IP 67

备注

- 最短接插件型 · M5 x 0.5
- 2端点LED

尺寸图



接线图

