

# Accessoires

## Connecteurs et câbles

### Connecteur femelle M23, 12 points, droit, version 1



#### Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

#### Références de commande

10107687	Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble
10118532	Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m
10130367	Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m

#### Approprié pour

BDH, BDH - *HighRes*, BDT, BDT - *HighRes*, BHF, BHG, BHT, BHW, BRID, BRIH, BRIV 58K, BRIV 58S

#### Caractéristiques techniques

Rayon de courbure	10 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	5,5 ±0,2 mm
Température d'utilisation	-40...+90 °C (câble immobile)

#### Affectation des bornes

Borne	Câble
1	rouge
2	brun
3	rose
4	gris
5	jaune
6	bleu
7	-
8	vert
9	-
10	blanc
11-12	-

#### Schéma de montage

