

# Totalisateurs mécaniques

## Compteur de pièces

Affichage 4 digits, bouton de remise à zéro

T 127



T 127 - Compteur avec levier

### Points forts

- Compteur de pièces
- Additionnant
- Affichage 4 digits
- Remise à zéro par bouton

### Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur de pièces avec levier
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits	4 digits
Hauteur des digits	4,5 mm
Repositionnement	Remise à zéro par bouton
Mode de comptage	1 action = 1
Axe d'entraînement	Levier de comptage livrable uniquement sur le coté droit
Course d'oscillation	>38° et <60°
Plage de mesure	9999
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	40 x 29 x 27,5 mm
Dimensions de la plaque	40 x 46 mm
Type de montage	Plaque avec 2 perçages
Poids	90 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

# Totalisateurs mécaniques

## Compteur de pièces

### Affichage 4 digits, bouton de remise à zéro

T 127

#### Références de commande


T 127. 001

##### Exécution

001 Affichage 4 digits 9999, Sens II,  
Repositionnement à gauche,  
1 action = 1, Boîtier gris

#### Sens d'oscillation et sens de rotation

##### Axe à droite



Sens de comptage II

Le bouton de remise à zéro est toujours situé du côté opposé à l'axe.

#### Dimensions

