

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M12, 5 points, codage A



Points forts

- Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec câble (blindé) en différentes longueurs

Références de commande

11034356	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
11212237	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)

Approprié pour

EAL580-B, EAL580-SC, EAL580-SV, EAL580-T

Caractéristiques techniques

Tension nominale	60 V
Longueur du câble	5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Température ambiante	-25...+80 °C
Protection DIN EN 60529	IP 67 (monté)
Matière	Gaine: PUR noir, sans halogène

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	noir
5	gris

Dimensions

