

# Accessoires

## Connecteurs et câbles

### Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble



#### Points forts

- Pour diamètre de câble 4...8 mm
- Assemblage de connecteur

#### Références de commande

11174046 Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)

#### Caractéristiques techniques

Température ambiante -40...+85 °C

Résistance d'isolation  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Protection DIN EN 60529 IP 67

#### Approprié pour

EAL580-B, EAL580-SC, EAL580-SV, EAL580-T

#### Dimensions

