

# Accessoires

## Connecteurs et câbles

### Connecteur femelle M23, 12 points, inox



#### Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
- Câble compatible chaînes porte-câbles
- Sans halogène
- Certification UL/CSA

#### Références de commande

11034361	Connecteur femelle M23, 12 points, inox, sans câble (Z 189.001)
11034362	Connecteur femelle M23, 12 points, inox, câble 10 m (Z 189.007)

#### Approprié pour

GE244, GE404

#### Caractéristiques techniques

Alimentation	<250 V
Longueur du câble	10 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0,14 mm <sup>2</sup> (blindé, paire torsadée)
Rayon de courbure	7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	7,5 mm
Température d'utilisation	-40...+80 °C
Matière	Gaine: PUR gris

#### Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	vert
5	gris
6	jaune
7	rouge
8	rouge/bleu
9	rose
10	violet
11	noir
12	gris/rose

Code couleur DIN 47100.

Câbles à paires torsadées: blanc-brun, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu

#### Dimensions

