

Accessoires

Connecteurs et câbles

Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, codage A, droit



Points forts

- Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
- Câble (blindé) en différentes longueurs
- Câble compatible chaînes porte-câbles
- Sans halogène
- Résistant à l'huile
- Certification UL/cUL

Références de commande

11201509	Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m (ESG 34C/ KSG34C)
11201520	Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m (ESG 34C/ KSG34C)

Approprié pour

EAM360-B, EAM360-K, EAM360-S, EAM580-B, EAM580-K, EAM580-SC, EAM580-SY

Caractéristiques techniques

Courant de charge	≤4 A
Section maxi. fils	5 x 0,34 mm ²
Longueur du câble	2 m, 5 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure	5 x diamètre de câble (fix) 12 x diamètre de câble (en mouvement)
Diamètre extérieur	5,6 mm
Température ambiante	-40...+90 °C (câble immobile) -30...+90 °C (Câble mobile) -25...+60 °C (chaînes porte-câble)
Protection DIN EN 60529	IP 65 (monté), IP 67 (monté), IP 68 (monté)
Matières	Gaine: PUR noir Contacts: Métal, CuSn, doré Écrou: Métal, CuZn, nickelé

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	noir
5	gris

Câbles à paires torsadées: blanc-bleu, noir-gris

Dimensions

