

# Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)

Numéro d'article: 10129333

## Vue d'ensemble

- Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
- Longueur de câble 10 m
- Version 8 points
- Matériau de la gaine extérieure PUR
- Sans halogène
- Utilisable sur chaînes porte-câbles
- Homologué UL, numéro E315836



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Poids	550 g
Longueur du câble	10 m
Température d'utilisation	-40...+80 °C (Câble immobile) -25...+80 °C (Câble mobile)


### Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 5,9 mm
Raccordement	Embase mâle M12, 8 points


## Affectation des bornes

Connecteur femelle M12

Borne	Câble
Pin 1	blanc
Pin 2	brun
Pin 3	vert
Pin 4	jaune
Pin 5	gris
Pin 6	rose
Pin 7	bleu
Pin 8	rouge
Embase	Blindage/boîtier



## Dimensions



## Approprié pour

EIL580-B, EIL580-B - Option 6301, EIL580-SC, EIL580-SQ, EIL580-SY, EIL580-T, EIL580-T - Option 6301, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580PSQ, EIL580P-SY, EIL580P-T, GI357, GIM500R