

Câble de raccordement avec connecteur femelle

M12 à 4 points, 0,7 m

Numéro d'article: 11104310

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur femelle M12 à 4 points
- Certification UL/CSA
- Plage de températures -20...+85 °C (-30...+85 °C avec installation fixe)
- Assemblage par le client possible



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles


Poids	45 g
Longueur du câble	0,7 m

Spécifications des câbles


Température d'utilisation	-30...+85 °C (Câble immobile)
	-20...+85 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 5 mm

Affectation des bornes

Accouplement K21BG8	Accouplement K10SG4
Borne	Borne
1	1
2	3
3	4
4	NC
5	2
6	NC
7	NC
8	NC
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage



Dimensions



Approprié pour

ITD21H00