

产品一览

- 1 mm
- PNP 常闭 (NC)
- M5 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	1 mm
迟滞	2 ... 20 % Sr
输出指示灯	2端点红色LED

电气参数

开关频率	5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	PNP 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	矩形
感应面材质	LCP
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	6 mm
外壳长度	24 mm
连接方式	M5 接头


环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 短小型外壳
- 微型接头M5 x 5

尺寸图



接线图

