

# Câble de connexion connecteur M12 / connecteur

## SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119280

### Vue d'ensemble

- Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles



### Caractéristiques techniques

#### Spécifications des câbles

Matière	Gaine: PUR noir, sans halogène
Poids	50 g

#### Spécifications des câbles


Longueur du câble	0,2 m
Température d'utilisation	-10...+60 °C
Diamètre extérieur	≈ 5,9 mm

### Affectation des bornes

Connecteur M12	Connecteur D-SUB
Borne	Borne
1	5
2	4
3	1
4	6
5	2
6	7
7	3
8	8
NC	9
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage

### Approprié pour

- PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580P-SY, EIL580P-T



### Dimensions

