


# Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m - Option 3232

Numéro d'article: 11135370

## Vue d'ensemble

- Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
- Seulement pour codeur avec l'option de connexion 3232



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles



Matière	Gaine: PUR noir, sans halogène
Poids	180 g

### Spécifications des câbles

Longueur du câble	1 m
Température d'utilisation	-10...+60 °C
Diamètre extérieur	≈ 5,9 mm

## Affectation des bornes

Connecteur M12	Connecteur D-SUB
Borne	Borne
1	6
2	1
3	7
4	2
5	8
6	3
7	5
8	4
NC	9
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage



## Dimensions

