

CNAC 25E0500 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=5 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150863

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Longueur de câble 5 m
- Stockage aux Etats-Unis



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Longueur du câble	5 m
Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -30...+100 °C (Câble mobile)


Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm
--------------------	----------


Affectation des bornes

Connecteur avec câble sw10 à 7 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A
B	gris	Voie B
C	rose	Voie Z
D	rouge	+Vs
E	–	–
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier



Dimensions



Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable