

Auf einen Blick

- M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
- Geeignet für Schleppkette, Robotik $\pm 180^\circ/\text{m}$
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle


Technische Daten

Seite A		Kabel	
Kopf A: Anschluss	M12	Längentoleranz	+ 10 cm
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Leitungslänge	300 cm
Kopf A: Geschlecht	Weiblich	Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s ²
Kopf A: Kodierung	A	AWG	22
Kopf A: Polzahl	3	Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Kopf A: LED	Ja	Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Kopf A: LED Schaltung	PNP	Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW13	Leitungstyp	3
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	Leitungsgewicht	ca. 29,7 g/m
Kopf A: Rändelschraube Material	Zinkdruckguss, vernickelt	Leiteraufbau	42 × 0,1 mm
Kopf A: Griffkörper Farbe	Transparent	Leitungsdurchmesser	4,1 mm ± 5%
Kopf A: Dichtung Material	FKM	Kabelleiter: Material	Kupfer, blank
Beschriftungstülle Seite A	Ja	Mantel: Material	PUR
Seite B		Aderisolierung: Material	PP
Kopf B: Anschluss	Offenes Kabelende	Biegezyklen	ca. 10000000 Zyklen
Beschriftungstülle Seite B	Ja	Nennspannung	300 V
Leitungen		Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Leitungslänge	300 cm	Paarverseilung	Nein
Längentoleranz	+ 10 cm	Einzeldraht Durchmesser	0,1 mm
Abmantellänge	20 mm	Leitung: Prüfspannung	2,5 kV
Schirmung	Nein	Torsionsbeanspruchung in °	± 180 °/m
Leiteraufbau	42 × 0,1 mm	Gesamtverseilung	3 Adern verseilt
AWG	22	Zulässige Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s
Mantel: Material	PUR	Zulässiger Verfahrweg (horizontal)	max. 10 m
Mantel: Farbe	Schwarz	Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Leitungsdurchmesser	4,1 mm ± 5%	Adern Bearbeitung	Nein
Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,25 mm ± 5%
Kabel		Mantel: Farbe	Schwarz
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ... + 80 °C	Elektrische Daten	
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ... + 80 °C	Betriebsspannung	24 V DC ± 25 %
Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC	Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Schirmung	Nein	Nennspannung	300 V
Biegeradius (statisch)	20,5 mm	Durchgangswiderstand	max. 30 mOhm
Adernzahl	3	Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A
Adernzahl mit Querschnitt	3x0,34		

Technische Daten

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen	ca. 10000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °	± 180 °/m
Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s ²
Zulässige Verfahrensgeschwindigkeit	max. 3 m/s

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 80 °C

Umgebungsbedingungen


Schleppkettenfähig	Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit	Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit	ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig	Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Leitung: Chemische Beständigkeit	Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit	Konform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Leitung: Ölbeständigkeit	Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Silikonfrei	Ja

Kaufmännische Daten

eclass	27060311
--------	----------


Seite A

Technische Zeichnung



Seite A

Kodierung



Seite B

Technische Zeichnung



Anschlussbild



Masszeichnung

